

mágnestekercs VACF-B-C1-5

Cikkszám: 8030810

FESTO

Csatlakozó alakja C forma, az EN 175 301 szerint, 12 V DC.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	IEC 61010-1
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	12 V DC: 3,4 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	-20 - 50 °C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	52.4 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA Acél
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz