

Mágnestekercs VACF-A-A1-7A

Cikkszám: 8030825

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	IEC 61010-1
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	48 V AC: 50/60 Hz, 2,5 VA behúzási teljesítmény, 1,7 VA tartó teljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Tanúsítványt kiállító szerv	DNVGL-TAA000011J
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása	-20 - 50°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	82.3 g
Elektromos csatlakozó	A forma az EN 175301-803 szabvány szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA Acél
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz