


Felületvilágító SBAL-C6-A-NR

Cikkszám: 8031160

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Engedély	RCM Mark
Munkatávolság	100 - 300 mm
Megvilágítás fajtája	Felületi fény
Világítás típusa	infravörös LED világos
Wavelength	860 nm
Elektromos csatlakozás	12 sarkú 2x M12 Csatlakozó
Trigger szint	Szint: 10 V ... UB
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Maradó hullámosság	10 %
Áramfelvétel folyamatos üzemeles alatt	90 mA
Áramfelvétel flash üzemmódban	100 mA
Sorbakapcsolható készülékek maximális száma	4
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Környezeti hőmérséklet folyamatos üzemmódban	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet flash üzemmódban	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	60 g
Felfogási mód	a fecskefark horonyba pattintott tartozékokkal
Material housing	ABS-erősítés
Anyag megjegyzés	RoHS konform