


véglap VABE-S1-2R-G34

Cikkszám: 8032674

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	44 mm
Lefűvés funkció	Via throttle plate
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	370 g
Felfogási mód	Via through-hole for M6 screw
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material end plate	Alumínium présöntvény