


felfogás NEAU-A-N8-2

Cikkszám: 8032869

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Konstrukció	T horonyhoz
Felfogási mód	a T horonyba pattintott Hosszában és keresztben a T horonyhoz felülről betehető a horonyba
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material slot nut	Nikkelezett réz