

Csatlakozólap VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

Cikkszám: 8033161

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	52 mm
Szabvány alapján	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlőlevegőellátás	külső
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
DC üzemi feszültségi tartomány	24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Szennyezettségi fok	3
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX)
ATEX-kategória, gáz	II 3G
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	815 g
Elektromos csatlakozó	Kerek csatlakozódugó M12x1,5
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény