

# Műanyag tömlő PAN-R-22X2-SW

Cikkszám: 8036207

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	22 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	350 mm
Belső Ø	18 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...116 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.131 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	22 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 62 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-A