


peremes manométer PAGN-P-63-0.6M-G14-1

Cikkszám: 8037004

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Display range | 0 ... 0.6 MPa |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 837-1 |
| Névleges méret, manométer | 63 |
| Konstruktív felépítés | Csőrugós manométer |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Üzemi közeg | Nemesgázok semleges folyadékok |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 6 bar |
| Operating pressure | 0 ... 87 psi |
| Változó terhelés tényező | 0.66 |
| Mérés pontossági osztály | 1 |
| Védettség | IP43 |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ... 70 °C |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Csatlakozási helyzet | Hátoldal központos |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Közeggel érintkező anyagok | Sárgaréz |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Material housing | ABS |
| Material screen | SAN |
| Material mounting ring | Acél |
| Material screws | Acél |
| Ház színe | fekete |
| Gyártmány súlya | 120 g |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs acetilén nincs oxigén |