


tápellátó lap

VABF-S1-1-P1A12-G12

Cikkszám: 8037653

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 44 mm |
| Lefúvás funkció | Via throttle plate |
| A következő szabványon alapul: | ISO 5599-1 |
| Szelephelyek max.száma | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 10 bar |
| Vákuumra alkalmas | igen |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kifizetésű irányelv szerint |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Vezérlő közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 650 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/2 |
| Material exhaust plate | PA |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material supply plate | Alumínium présöntvény |