


tápellátó lap

VABF-S1-1-P1A11-N12

Cikkszám: 8037656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	44 mm
Lefűvés funkció	Via throttle plate
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Szelephelyek max.száma	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	660 g
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	1/2 NPT
Material exhaust plate	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply plate	Alumínium présöntvény