


# Vezérlőszekrény-átvezetés NEFU-D12G4-D12DG4

Cikkszám: 8040459

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101
Rögzítés módja	becsavarozva
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M12x1, 4 pólusú, D-kódos
2. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M12x1, 4 pólusú, D-kódos
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
A sebességváltó tulajdonságai	Az 5. kategória, EN 50173, D osztály szerint Az 5. kategória, ISO/IEC 1180, D osztály szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház színe	ezüst
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott