


# mágnestekercs

## VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Cikkszám: 8040578

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 60 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	60 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény 60 V DC: 1.8 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Por	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tanúsítványt kiállító hely	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
Védettség	IP64
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Material solenoid coil	PA UP