


# Csatlakozólap VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Cikkszám: 8043929

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	65.5 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	14.8 mm 14.9 mm
Szelephelyek max. száma	4
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	250 g
2. pneumatikus csatlakozó	M7 G1/8
4. pneumatikus csatlakozó	M7 G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény