


# visszacsapó szelep VABF-L1-10H-H2

Cikkszám: 8047364

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep méret	10 mm
Szelep funkció	feloldható visszacsapó funkció
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0.5 ... 8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.4 g
Felfogási mód	Tapped
Anyag megjegyzés	RoHS konform