

csatlakozó kábel



NEBS-SM16G24-K-5-N-LE24

Cikkszám: 8048653

Kifutó termék

Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-106
A következő szabványnak felel meg:	DIN 47100
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	745 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M16x0,75
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	24
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	24
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	24
Üzemi feszültségtartomány DC	30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	500 V
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	> 51 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	> 127,5 mm
Kábel átmérő	8,5 mm
Kábelszerkezet	25x0,14
Vezeték névleges keresztmetszet	0,14 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	1
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Material insulation	PVC