


# Szabad visszafutású billenőgörgőkar VAOM-R4-20-D2-52

Cikkszám: 8049236

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szélesség                             | 20 mm                                   |
| Működtetés módja                      | mechanikus                              |
| Beépítési helyzet                     | Mozgássík                               |
| Szerkezeti felépítés                  | Szabad visszafutású billenőgörgőkar     |
| Vezérlés módja                        | közvetlen                               |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                          |
| Rögzítés módja                        | becsavarozva                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                       |
| Aktuátor rögzítésének alapanyaga      | Acél, horganyzott                       |