

# Servo Press Kit YJKP-..

Cikkszám: 8058596

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Nyomóerő	0 ... 17 kN
Munkalöket	100 ... 400 mm
Kábelhossz	5 ... 15 m
Letapogatási frekvencia	1,000 Hz
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Beépítési helyzet	tetszőleges
Motorfajta	Szervomotor
Max. gyorsulás	2 m/s <sup>2</sup>
Ciklusidő	100%
Előtoló sebesség	0 ... 250 mm/s
Pontosság, FS	0.25 %FS
Maximális hasznos terhelés	19.5 ... 95 kg
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP20
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás