

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-50GA-91

Cikkszám: 8058935

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	26.7 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	1,150 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40
Interfész kód, motor ln	50GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform