

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D60-70AB-102


Cikkszám: 8058989

Kifutó termék

FESTO

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	2,500 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60
Interfész kód, motor In	70AB
Anyag megjegyzés	RoHS konform