


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S48-60RB-177

Cikkszám: 8059014

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret | 86 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 5000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 175 kgmm ² |
| Üresjáratú hajtónyomaték | 0.25 Nm |
| Átvihető forgatónyomaték | 9.5 Nm |
| Terméksúly | 3300 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | S48 |
| Interfész kód Motor In | 60RB |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |