


# csatlakozó dugó NPHS-S6-M-G14

Cikkszám: 8059258

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Névleges méret                              | 7.85 mm                                       |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar                              |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1 - csekély korróziós károsodás               |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 60 °C                                 |
| Névleges meghúzási nyomaték                 | 11 Nm   |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz      | ± 10 %  |
| Gyártmány súlya                             | 20 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | Külső menet: G1/4                             |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                  |