

Csatlakozó dugó NPHS-S6-M-G14F

Cikkszám: 8059262

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7.85 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	28 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis