


gyorscsatlakozó aljzat NPHS-D6-P-G12F

Cikkszám: 8059273

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Normál névleges átláramlás	1,950 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	122 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform