


# gyorscsatlakozó aljzat NPHS-D6-P-BC9

Cikkszám: 8059274

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	1,448 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	95 g
Pneumatikus csatlakozás 1	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform