

műanyag tömlő PTFEN-12X2-NT

Cikkszám: 8061175

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	120 mm
Belső átmérő	8.4 mm
Min.hajlítási sugár	84 mm
Használati útmutató	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.124 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PTFE