


axiális készlet EAMM-A-L38-57AA

Cikkszám: 8063457

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 8 Nm |
| Gyártmány súlya | 281 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | L38 |
| Interfészkód, motor In | 57AA |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |