


axiális készlet EAMM-A-L48-70AB

Cikkszám: 8063474

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	593 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L48
Interfészkód, motor In	70AB
Anyag megjegyzés	RoHS konform