


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L48-88A

Cikkszám: 8063476

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	718 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L48
Interfész kód Motor In	88 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis