


# axiális készlet EAMM-A-M80-120GC

Cikkszám: 8063573

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	2,160 g
Csatlakozófelület, szabályozó	M80
Interfész kód, motor In	120GC
Anyag megjegyzés	RoHS konform