

# csatlakozó kábel

## NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

Cikkszám: 8065107

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| A következő szabványnak felel meg:                | EN 61076-2-104   |
| Engedély  | c UL us - Listed (OL)  |
| Tanúsítványt kiállító hely                        | UL E253748   |
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül  |
| Gyártmány súlya                                   | 84 g   |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal                                 |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek  |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat   |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde  |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104                              |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 4  |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 4  |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal   |
| 2. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek  |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Csatlakozó   |
| 2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde  |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104                              |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 4  |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 4  |
| 2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 30 V   |
| Névleges üzemi feszültség, DC                     | 24 V   |
| Üzemi feszültségtartomány AC                      | 0 ... 30 V   |
| Névleges üzemi feszültség, AC                     | 24 V   |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on                   | 5.2 A  |
| Lökőfeszültség-szilárdság                         | 0.8 kV   |
| Védővezető csatlakozás                            | nincs  |
| Shielding   | nem  |
| Kábelhossz  | 2 m  |
| Vezetési tulajdonság                              | Suitable for energy chains                                   |
| Vezeték vizsgálati feltételek                     | Vizsgálati feltételek külön kérésre                          |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés                   | ≥ 15 mm  |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés            | ≥ 50 mm  |
| Kábel átmérő                                      | 4.8 mm   |
| Kábel átmérő tűrése                               | ± 0,15 mm  |
| Kábelszerkezet                                    | 4x0,5  |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Védettség   | IP65<br>IP67<br>IP69K  |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szerezett állapotban   |
| Speciális tulajdonságok                           | olajjal szemben ellenálló                                    |
| Környezeti hőmérséklet                            | -40 ... 90 °C  |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -20 ... 90 °C  |
| Tárolási hőmérséklet                              | -40 ... 90 °C  |

| Jellemző                                     | Érték                                |
|--|--------------------------------------|
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L                       |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform<br>Halogénmentes        |
| Szennyeződés foka                            | 3                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós károsodás    |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)                           |
| A kábelköpeny színe                          | fekete                               |
| Material housing                             | TPE-U(PUR)                           |
| Ház színe                                    | fekete                               |
| Material screw-type lock                     | Horganyzott sárgaréz                 |
| Material seals                               | FPM                                  |
| Material electrical contact                  | Aranybevonatú vörösrézötvözet        |
| Material insulation                          | PP                                   |