

elektronikus modul VMPA14-FB-EMS-8

Cikkszám: 8066764

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnózis	Üzeminél kisebb feszültség, szelepek
Szelephelyek max.száma	4
Szeleptekercsek max. száma	8
Saját áramfelvétel terhelő feszültségnél	3 mA
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	8 mA
Névleges meghúzó áram tekercsenként	58 mA 24 ms-ig
Névleges áram áramcsökkentéskor	9 mA 24 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	30 g
Material housing	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform