

Elektronikus modul VMPA14-FB-EMG-D2-8

Cikkszám: 8066767

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnosztika	Állapotfelügyelet Huzalszakadás szeleptekercsenként Rövidzárlatos szelepek Szelepek feszültséghiánya
Szelephelyek max. száma	4
A szeleptekercsek maximális száma	8
Belső áramfogyasztás terhelési feszültség esetén	23 mA
Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen	8 mA
Névleges felvevő áram mágnesetekercsenként	58 mA - 24 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	9 mA 24 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	30 g
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis