


lökéscsillapító DYSS-7-5-Y1F

Cikkszám: 8069001

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löklet	5 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	1.5 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max.felütközési erő	300 N
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	2 J
Max.energiafelvétel óránként	12,000 J
Max.maradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.2 N
Gyártmány súlya	15 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél