


lökéscsillapító tartó DAYP-L8-40

Cikkszám: 8069008

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	560 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform Free of copper
Material stops	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material stop screw	Acél, ónozott
Material nut	Acél, ónozott