

szűkítő csőcsonk NPFC-R-M5-M3-MF

Cikkszám: 8069227

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Material threaded fitting | Horganyzott sárgaréz |
| Csomagolási egység | 10 |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 50 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 1.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |