


kezelő készülék CDSB-A1

Cikkszám: 8070984

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. vezeték hossz	3 m
Felhasználói memória	3 GB
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	1.77"
Üzemi feszültségtartomány DC	4.5 ... 5.5 V
Képernyő felbontás	128x160 Pixel
Engedély	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	nem kondenzálódó Max. 95% at 60°C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	36.6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA6 erősített
Alkalmazási terület	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Méretetek: B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm