


csatlakozólap

VABS-BE-BS-G14-V14-A

Cikkszám: 8072668

Új

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65 szerelt állapotban
Gyártmány súlya	330 g
Felfogási mód	átmenő furattal és csavarral
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium, ematal bevonatos
Material seals	NBR