



Holding brake DACs-25-A-S

Cikkszám: 8072772

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megfogási mód hatásiránnyal	mindkét oldalon Szorítás rugóval, oldás sűrített levegővel
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Biztonsági funkciók	Mozgás tartása és megállítása
Biztonsági szint (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0.38 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
Max. megengedett ellenőrzőnyomás	8 bar
Min. kioldó nyomás	3.8 bar
Befogandó köranyag	25 mm
Engedély	TÜV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Tanúsítványt kiállító hely	TÜV CA 697
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Statikus tartóerő	8,200 N
Gyártmány súlya	12,832 g
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Kioldócsatlakozás, befogóegység	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	erősen ötvözött acél
Material housing	Acél
Material clamp jaws	Szerszámacél
Material piston	Acél