


vákuum szívókorong OGVM-40X85-AV-N-G14F

Cikkszám: 8073866

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	9 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	30 mm
Névleges méret	6 mm
Szívókorong méret	40x85 mm
Szívókorong térfogat	23.5 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.6 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	126 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	173 N
Gyártmány súlya	57 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	Belső menet: G1/4
Szín	fekete
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR