



# vákuum szívókorong OGVM-30X65-AV-HN-G14F

Cikkszám: 8073869

Kifutó termék

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	7 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	15 mm
Névleges méret	6 mm
Szívókorong méret	30x65 mm
Szívókorong térfogat	11.5 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.6 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	10 ... 120 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	75 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	75 N
Gyártmány súlya	48 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	Belső menet: G1/4
Szín	szürke
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	HNBR