


lökéscsillapító DYEF-G8-M8-Y1

Cikkszám: 8073905

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Löklet	1.3 mm
Csillapítás	P csillapítás fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	1.3 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.12 J
Gyártmány súlya	23 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél