

# Lökéscsillapító DYEF-G8-M10-Y1

Cikkszám: 8073906

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10
Löklet	1 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütköző nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csillapítási hossz	1 mm
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.25 J
Terméksúly	41 g
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél