

lökéscsillapító DYSS-G8-2-4-Y1F

Cikkszám: 8073911

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Löklet	4 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.5 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.5 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Csillapítási hossz	4 mm
Max.felütközési erő	60 N
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.1 J
Max.energiafelvétel óránként	270 J
Max.maradó energia	0.003 J
Visszaállító erő	0.7 N
Gyártmány súlya	3.9 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél