


# Csatlakozó lécz VABM-P7-18M-G18-M5-6

Cikkszám: 8076388

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                | Érték                                |
|---|--------------------------------------|
| Raszterméret                            | 18 mm                                |
| Szerkezeti felépítés                    | Csatlakozás iránya oldalt            |
| Szelephelyek max. száma                 | 6                                    |
| KBK korrózióállósági osztály            | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                        | VDMA24364-B2-L                       |
| Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka | 0.6 Nm                               |
| Terméksúly                              | 270 g                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás              | G1/8                                 |
| 2. pneumatikus csatlakozó               | M5                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések   | RoHS-kompatibilis                    |
| Csatlakozó lécz alapanyaga              | Kovácsolt alumínium ötvözet          |