


# csatlakozó lécc

## VABM-P7-18M-G18-M5-8

Cikkszám: 8076390

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                             |
|--|-----------------------------------|
| Raszter méret                            | 18 mm                             |
| Konstruktív felépítés                    | Connection direction on the side  |
| Szelephelyek max.száma                   | 8                                 |
| KBK korrózióállósági osztály             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                    |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 0.6 Nm                            |
| Gyártmány súlya                          | 360 g                             |
| Pneumatikus csatlakozás 1                | G1/8                              |
| Pneumatikus csatlakozás 2                | M5                                |
| Anyag megjegyzés                         | RoHS konform                      |
| Material manifold                        | Alumínium ötvözet                 |