

Servo Press Kit YJKP

Cikkszám: 8077950

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Nyomóerő	0 ... 17 kN
Munkalöklet	100 ... 400 mm
Kábelhossz	5 ... 15 m
Letapogatási frekvencia	1,000 Hz
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Beépítési helyzet	tetszőleges
Motorfajta	Szervomotor
Max. gyorsulás	2 m/s ²
Ciklusidő	100 %
Előtoló sebesség	0 ... 250 mm/s
Pontosság, FS	0.25 %FS
Maximális hasznos terhelés	19.5 ... 95 kg
Gyártmány súlya	5.5 ... 66.7 kg
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP20
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III