

Manométer PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Cikkszám: 8081401

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...16 bar
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-40 °C...200 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	ABS erősen ötvözött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Kémlelőüveg alapanyaga	PC
Ház színe	ezüst
Terméksúly	160 g
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)