

térbeli portál YXMR-1

Cikkszám: 8082255

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|---|
| A felfogó felület szükséges simasága | 0.1 mm/m |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Konstrukciós felépítés | Térbeli portál rendszer elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| Környezeti hőmérséklet | 10 ... 45 °C |
| Karbantartási időköz | 2,500 km |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material adapter plate | Alumínium, eloxált |
| Material mounting bracket | Eloxált alumínium Acél, ónozott |
| Material energy chains | PA erősítésű |