

Csatlakozó lécc VABM-P6-15M-G18-M5-4

Cikkszám: 8083543

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	15 mm
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm
Terméksúly	140 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécc alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet