


piston actuator DFPK-46-17-S-V4

Cikkszám: 8083961

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Állítómű mérete	46
Löklet	17 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	mechanikus kijelzővel
Vezérlőfunkció	Rugóerővel nyitott, NO
Operating pressure MPa	0.5 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	5 ... 10 bar
Operating pressure	72.5 ... 145 psi
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex h IIC T6...T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67 IP69K
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,243 g
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Nemesacél öntvény
Material seals	FPM
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes